


Y свързващ кабел

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

10...30 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Размери

[mm]

17 x 20,2 x 46,7

Материал

TPU

Формиран корпусен материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Брой разпределителни кутии за портове

2

Дисплей / работни елементи

Дисплей

Статус на превключване

1 x Светодиод, червен

Работа

1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката

1 брой



Y свързващ кабел


YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

