


Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0020H04

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC087

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...90
Защита	IP 67; IP 68; IP 69K

Тестове / одобрения

Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6 Fc	20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост	EN 60068-2-27 Ea	100 Земно притегляне 11 ms полузадължително; 6 удара във всяка посока по трите координатни оси / -40 °C / 85 °C



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0020H04

Непрекъсната устойчивост на удари	EN 60068-2-29 Eb	40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси / -20 °C / 50 °C
Бързи температурни промени	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 цикъла
Тест с пръскане на сол	EN 60068-2-52 Kb	степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване)

Механични данни

Размери [mm]	27 x 15 x 39
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване


Кабел: 20 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял