

Свързващ кабел с конектор

ADOGB050MSS0002E05



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 300 AC/DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-30...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...80
Защита		IP 68

Механични данни

Тегло	[g]	137,7
Размери	[mm]	26 x 26 x 49,9
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		цинкова отливка

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E11076



Свързващ кабел с конектор

ADOGB050MSS0002E05

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC, черен; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинкова отливка



Връзка

1	BK
2	BU
3	GN/YE
4	BN
5	WH

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN/YE =	зелен/жълт
WH =	бял