


E11090



Свързващ кабел с конектор

ADOAF030VAS0010E03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	17 x 10 x 26
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор


ADOAF030VAS0010E03

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син