


Свързващ кабел с конектор

ADOGF030VAS0005E03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11495

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
------------------------	-------------------

Клас на защита	III
----------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67; (в завинтено състояние)
--------	--------------------------------

Механични данни

Размери [mm]	10 x 10 x 31
--------------	--------------

Материал	TPU
----------	-----

Формиран корпусен материал	TPU
----------------------------	-----

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
---------------------	-----------------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E11095



Свързващ кабел с конектор


ADOGF030VAS0005E03

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син