




Свързващ кабел с конектор

ADOGF030VAS0010E03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита		III
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67; (в завинтено състояние)
Механични данни		
Размери	[mm]	10 x 10 x 31
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E11096



Свързващ кабел с конектор


ADOGF030VAS0010E03

Електрическо свързване


Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Връзка



BN = Цветове на проводниците :
BK = кафяв
BU = черен
син