


## Конектор за окабеляване

SDOGH050MSSFKPG

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11511

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля  
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Електрически показатели

|                    |     |                   |
|--------------------|-----|-------------------|
| Работно напрежение | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
|--------------------|-----|-------------------|

## Условия на работа

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Околна температура | [°C] | -25...90 |
|--------------------|------|----------|

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| Защита |  | IP 67 |
|--------|--|-------|

## Механични данни

|         |      |                |
|---------|------|----------------|
| Размери | [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
|---------|------|----------------|

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Материал |  | РА |
|----------|--|----|

|                            |  |    |
|----------------------------|--|----|
| Формиран корпусен материал |  | РА |
|----------------------------|--|----|

|                     |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Материал на гайката |  | месинг, с никелово покритие |
|---------------------|--|-----------------------------|

## Забележки

|                       |  |        |
|-----------------------|--|--------|
| Единица на опаковката |  | 1 брой |
|-----------------------|--|--------|

# E11103



## Конектор за окабеляване

SDOGH050MSSFKPG

### Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Кабелно уплътнение: PG 7

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: месинг, с никелово покритие



### Връзка

