




Свързващ кабел с щекер

ASTGH040MSS0002E04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 42
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване	
Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)	

Електрическо свързване - щекер	
--------------------------------	--

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E11104



Свързващ кабел с щекер

ASTGH040MSS0002E04

Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял