


Свързващ кабел

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC017

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Материал		TPU
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		TPU
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие






Свързващ кабел

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

