


Свързващ кабел

VDOAH040MSS01,5A03STGH030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Материал	TPU
----------	-----

Формиран корпусен материал	TPU
----------------------------	-----

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие






Свързващ кабел

VDOAH040MSS01,5A03STGH030MSS

Електрическо свързване

Кабел: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

