


Конектор за окабеляване

SDOAH050MSSFKPG

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11512

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	35 x 20 x 36
---------	------	--------------

Материал	РА
----------	----

Формиран корпусен материал	РА
----------------------------	----

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E11112



Конектор за окабеляване

SDOAH050MSSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелно уплътнение: PG 7

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

