


Свързващ кабел с конектор

ADOAF030MSS0005X03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11239

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
------------------------	-------------------

Клас на защита	III
----------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Материал	PBT; PA
----------	---------

Формиран корпусен материал	PBT / PA
----------------------------	----------

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

**Свързващ кабел с конектор**

ADOAF030MSS0005X03

Електрическо свързванеКабел: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²**Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT / PA; Заклучване: месинг, с никелово покритие

**Връзка**

BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син