



Свързващ кабел с щекер

ASTGH050MSS0010H05

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Размери

[mm]

15 x 15 x 42

Материал

TPU

Формиран корпусен материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

E11143



Свързващ кабел с щекер


ASTGH050MSS0010H05

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
WH =	бял
YE =	жълт