


Конектор за окабеляване

SDOGH040PLSFKSK



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	13,5
Размери	[mm]	18 x 18 x 52
Материал		PA 6.6
Формиран корпусен материал		PA 6.6
Материал на гайката		PA 6.6

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------



Конектор за окабеляване


SDOGH040PLSFKSK

Електрическо свързване

технология за конектор в изолацията: 0,34...0,75 mm²; Изолация на сърцевината: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Кабелна обвивка: Ø 4...7,5 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заклучване: PA 6.6



Връзка

