


Артикулат не се предлага вече - запис в архива



#### Електрически показатели

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Работно напрежение [V] | < 60 AC/DC |
| Клас на защита         | III        |

#### Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...70 |
| Защита                  | IP 67    |

#### Механични данни

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Размери [mm]               | 13 x 13 x 44 |
| Материал                   | PA           |
| Формиран корпусен материал | PA           |
| Материал на гайката        | ZnAl / Ni    |

#### Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|



## Свързващи конектори

SSTGF030ZDSFKPK

### Електрическо свързване

технология за конектор в изолацията: 0,14...0,34 mm<sup>2</sup>; Изолация на сърцевината: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Кабелна обвивка: Ø 4...5 mm

### Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: ZnAl / Ni



### Връзка

