

## Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0025H04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



## Приложение

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
| Без силикон | да                                                     |

## Електрически показатели

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|------------------------|---------------------|

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...90 |
| Защита                  | IP 68    |

## Механични данни

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Размери [mm]               | 27 x 15 x 39                |
| Материал                   | TPU                         |
| Формиран корпусен материал | TPU                         |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

**Свързващ кабел с конектор**

ADOAH040MSS0025H04

**Електрическо свързване**Кабел: 25 m, PUR, Без халоген, сив, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )**Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

**Връзка**

|      |                         |
|------|-------------------------|
|      | Цвета на проводниците : |
| BK = | черен                   |
| BN = | кафяв                   |
| BU = | син                     |
| WH = | бял                     |