
E11184

Джъмпер за клапан

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Система		Без халоген
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение		да; (VDR)
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули		винт
		панел за етикетиране
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой


E11184

Джъмпер за клапан

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие



Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен; 3 x 0,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип B индустриален стандарт, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие

