


Свързващ кабел с конектор

ADOGG040--S0005A03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 65

Механични данни

Размери [mm]	8 x 8 x 31
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU






Свързващ кабел с конектор

ADOGG040--S0005A03

Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял