
E11190

Преходен щекер

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 О-пръстен

Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Клас на защита		III
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	11,6
Материал		месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E11190

Преходен щекер

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Електрическо свързване


Кабел: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие



Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял