




Свързващ кабел

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение	
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...30 DC


Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 67

Механични данни	
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm




Свързващ кабел

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

