


Кабелен адаптер

EDOGH080MSS00,5E08

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11601

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 О-пръстен

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Монтажна резба	PG 9
Материал	месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Кабелен адаптер


EDOGH080MSS00,5E08

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие



Връзка

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт