
E11202

Свързващ кабел

VDOGF040MSS0001H03STGF030MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой


E11202

Свързващ кабел

VDOGF040MSS0001H03STGF030MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm

