


Разделителна кутия

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EBC050

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	2
Макс. токово натоварване общо	[A]	6

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 68



Разделителна кутия

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS


Механични данни		
Тегло	[g]	81,6
Материал		PBT-GF20; месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове		4
Вид на конектора		M8

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен


Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - Връзка

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка



E11216



Разделителна кутия

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

