


Разделителна кутия

ZD08F04HMSS0005H10

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

контакти със златно покритие; Заварачни приложения

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Клас на защита		III
----------------	--	-----

Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	2
--	-----	---

Макс. токово натоварване общо	[A]	6
-------------------------------	-----	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...80
--------------------	------	----------



Разделителна кутия

ZDO8F04HMSS0005H10

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Тегло [g]	795,8
Размери [mm]	21 x 26 x 145
Материал	PBT-GF20; месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал	PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове	8
Вид на конектора	M8
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s² Цикли на огъване > 5 Mio. Натоварване на усукване ± 180 °/m

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	16 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, черен, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - прорез


Конектор: 8 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Разделителна кутия

ZDO8F04HMSS0005H10

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт

E11217

Разделителна кутия

ZDO8F04HMSS0005H10

