


Разделителна кутия

ZD08F04HMSS0010H10

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
------------------------	------------

Клас на защита	III
----------------	-----

Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	2
--	---

Макс. токово натоварване общо [A]	6
-----------------------------------	---

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...80
-------------------------	----------



Разделителна кутия

ZDO8F04HMSS0010H10

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Тегло	[g]	1443,2
Размери	[mm]	21 x 26 x 145
Материал		PBT-GF20; месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M8
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	16 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,1 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - прорез


Конектор: 8 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Разделителна кутия

ZDO8F04HMSS0010H10

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт

E11218

Разделителна кутия

ZDO8F04HMSS0010H10

