


Свързващ кабел

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11230

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...80

Защита

IP 68

Механични данни

Материал

PUR

Формиран корпусен материал

PUR

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Свързващ кабел

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

