


Джъмпер за клапан

AVDAA031--S0020A03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение	да; (VDR)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Механични данни

Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	винт
	панел за етикетиране

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Джъмпер за клапан


AVDAA031--S0020A03

Електрическо свързване


Кабел: 20 m, PVC, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PUR



Връзка



Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

GN/YE = зелен/жълт