




Свързващ кабел с конектор

ADOGB050PLS0005E05



| Електрически показатели          |      |              |
|----------------------------------|------|--------------|
| Работно напрежение               | [V]  | < 250 AC     |
| Макс. токово натоварване<br>общо | [A]  | 5            |
| Условия на работа                |      |              |
| Околна температура               | [°C] | -40...90     |
| Защита                           |      | IP 68        |
| Механични данни                  |      |              |
| Тегло                            | [g]  | 498,2        |
| Размери                          | [mm] | 24 x 24 x 50 |
| Материал                         |      | TPU          |
| Формиран корпусен<br>материал    |      | TPU          |
| Материал на гайката              |      | TPU          |
| Забележки                        |      |              |
| Единица на опаковката            |      | 1 брой       |

# E11246



## Свързващ кабел с конектор


ADOGB050PLS0005E05

### Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: TPU



### Връзка

|   |    |
|---|----|
| 1 | BK |
| 2 | BU |
| 3 | GY |
| 4 | BN |
| 5 | WH |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
|      | Цветовете на проводниците : |
| BK = | черен                       |
| BN = | кафяв                       |
| BU = | син                         |
| GY = | сив                         |
| WH = | бял                         |