


E11248



Свързващ кабел с конектор

ADOAA050MSS0005H04



Приложение

Система	Без халоген
---------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 300 AC
------------------------	----------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	165,2
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E11248



Свързващ кабел с конектор

ADOAA050MSS0005H04

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", под ъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял