


Конектор за окабеляване

SDOAH040VASFKPG



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	28,2
Размери [mm]	39 x 19 x 31
Материал	PBT
Формиран корпусен материал	PBT
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Конектор за окабеляване

SDOAH040VASFKPG


Електрическо свързване

винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);

Контакти: със златно покритие



Връзка

