


Свързващи конектори

SSTGF040MSSFKPG



Приложение		
Система		контакти със златно покритие
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 DC
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	11,2
Размери	[mm]	12 x 12 x 50
Материал		PA
Формиран корпусен материал		PA
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Свързващи конектори

SSTGF040MSSFKPG

Електрическо свързване

винтови клеми: 0,14...0,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 3,5...5 mm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

