


Преходен щекер

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 68

Механични данни

Тегло	[g]	22,6
Монтажна резба		M20
Материал		месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------



Преходен щекер

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Електрическо свързване

Кабел: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял