



Свързващ кабел


VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение	
Система	Без халоген
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 68
Механични данни	
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване - щекер	

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие





Свързващ кабел

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие

