


Свързващ кабел

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...80

Защита

IP 68

Механични данни

Материал

PUR

Формиран корпусен материал

PUR

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие





Свързващ кабел

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие

