


Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0010H08

За 8-пиновите конектори цветовете не са стандартизирани.

Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Защита		IP 68
--------	--	-------

Механични данни

Тегло	[g]	618,1
-------	-----	-------

Размери	[mm]	15 x 15 x 43
---------	------	--------------

Материал		PUR
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		PUR
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E11311



Свързващ кабел с конектор


ADOGH080MSS0010H08

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, черен, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

цветове съгласно
DIN EN 60947-5-2

Цветове на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
PK =	розов
OG =	оранжев
VT =	лилав
WH =	бял