




Преходен щекер

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 125 AC/DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	27,3
Размери	[mm]	18 x 18 x 19
Монтажна резба		M20
Материал		месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Преходен щекер


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: ...0,6 Nm; резба M20 Усилие на затягане: ...2 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
WH =	бял
YE =	жълт