


Свързващ кабел

VDOAH030MSS0005H03STGF030MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 68

Механични данни

Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------




Свързващ кабел

VDOAH030MSS0005H03STGF030MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

