
E11373

Свързващ кабел

VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E11373

Свързващ кабел

VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

