


## Свързващ кабел

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



## Приложение

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
| Без силикон | да                                                     |

## Електрически показатели

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Работно напрежение [V]            | 10...30 DC |
| Клас на защита                    | III        |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 3          |

## Изходи

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Електрическо изпълнение | PNP |
|-------------------------|-----|

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...85 |
| Защита                  | IP 68    |

## Механични данни

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Материал                   | PUR                         |
| Формиран корпусен материал | PUR                         |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие |

## Дисплей / работни елементи

|         |                        |                      |
|---------|------------------------|----------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт  |
|         | Работа                 | 1 x Светодиод, зелен |

## Свързващ кабел

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS


## Забележки

Единица на опаковката

1 брой

## Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm




## Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

## Връзка



## Електрическо свързване - Buchse



## Свързващ кабел

VDOAF032MSS0001H03STGH030MSS

## Връзка



## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие;  
Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm