


Свързващ кабел

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 68

Механични данни

Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Свързващ кабел

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Buchse



Свързващ кабел

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm