


E12400



Свързващ кабел с конектор

ADOGH080VAS0015E08



Приложение

Без силикон

да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]

< 30 AC / < 36 DC

Макс. токово натоварване
общо [A]

2

Условия на работа

Околна температура [°C]

-25...100

Защита

IP 68; IP 69K

Механични данни

Тегло [g]

929

Размери [mm]

15 x 15 x 46

Материал

PVC

Материал на гайката

неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Указания

За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.; Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 15 m, PVC, оранжев, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор


Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

E12400



Свързващ кабел с конектор

ADOGH080VAS0015E08



Връзка

| | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

цветове съгласно
DIN EN 60947-5-2 Цветове на проводниците :

| | |
|------|---------|
| BK = | черен |
| BN = | кафяв |
| BU = | син |
| GY = | сив |
| PK = | розов |
| OG = | оранжев |
| VT = | лилав |
| WH = | бял |