

E12401




Свързващ кабел с конектор

ADOGH080VAS0040E08

За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.

Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).



Приложение		
Система	Без силикон; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Защита	IP 68; IP 69K	
Механични данни		
Тегло	[g]	2573
Размери	[mm]	15 x 15 x 46
Материал	PVC	
Формиран корпусен материал	PVC	
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

E12401



Свързващ кабел с конектор


ADOGH080VAS0040E08

Електрическо свързване

Кабел: 40 m, PVC, оранжев, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

цветове съгласно
DIN EN 60947-5-2

Цветове на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
PK =	розов
OG =	оранжев
VT =	лилав
WH =	бял