


E12405



Y свързващ кабел

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A входен кабел сив
C - B октавис кабел черен



Приложение

Система

Без халоген

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

10...30 DC

Макс. токово натоварване
общо

[A]

4

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Механични данни

Тегло

[g]

65

Материал

TPU

Формиран корпусен
материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Брой разпределителни
кутии за портове

2

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Y свързващ кабел


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Кабел: 0,25 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Конектор: 2 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

