




Ethernet кабел за свързване

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Приложение

Система	контакти със златно покритие; ширмован кабел
Дизайн	Ethernet кабел, D кодирани

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 50 AC / < 60 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...90
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	1342
Размери [mm]	15 x 15 x 47,3
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Ethernet кабел за свързване

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Електрическо свързване

Кабел: 20 m, PVC, зелен, ширмован; 4 x 0,34 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана

