


Свързващ кабел

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS



Приложение

Система	контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Дизайн	захранващ кабел, Т-кодиран

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	12

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	1077,5
Размери [mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела Радиус на огъване при неподвижен монтаж мин. 5 x диаметър на кабела Скорост на движение макс. 3 m / s при 5 m хоризонтална дължина на движение и макс. ускорение от 5 m / s² Цикли на огъване > 4 Mio.



Свързващ кабел

VDOG040ZDS0010H04STGD040ZDS

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: T; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, черен; 4 x 1,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: T; Формовано тяло: PUR

