


Свързващ кабел с конектор

ADOGD040ZDS0002H04



Приложение

Система	контакти със златно покритие
Дизайн	захранващ кабел, Т-кодирани

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	12

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	242,7
Размери [mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Материал	PP
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E12430



Свързващ кабел с конектор


ADOGD040ZDS0002H04

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, черен, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: T; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка



Цвета на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял