
E12435

Свързващ кабел

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие
Приложение		заварячни приложения
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-25...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	816,2
Размери	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		цинкова отливка
Уплътнителен материал		FKM

E12435

Свързващ кабел

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки	
Забележки	с 2 държача за етикети с дължина 30 мм
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 30 m, PUR, черен, Ø 4,9 mm; не облъчени (може да се рециклира); устойчив на пръски от заваряване; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR, прозрачен; Заключване: цинкова отливка; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

