


Y-сплитер

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 DC
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	23,9
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	цинкова отливка
Вид на конектора	M12

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Y-сплитер

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка; Контакти: със златно покритие



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка; Контакти: със златно покритие



Връзка

