


E12490



Ethernet кабел за свързване

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



Приложение

Система	ширмован кабел
Дизайн	Ethernet кабел, D кодирани
Приложение	Кръстосан свързващ кабел; Свързващ кабел

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67; IP 20; (Конектор M12 / RJ45)

Механични данни

Тегло	[g]	73,1
Материал		TPU / PA
Формиран корпусен материал		PA / TPU
Материал на гайката		цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Ethernet кабел за свързване

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Електрическо свързване - щекер M12


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: PA; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PVC, зелен, Ø 6,5 mm, ширмован; 2 x 2 x 0,38 mm²

Връзка



Електрическо свързване - щекер RJ45

Конектор: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: TPU

