
E12492

Ethernet кабел за свързване

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



CE

Приложение		
Система		ширмован кабел
Дизайн		Ethernet кабел, D кодирани
Приложение		Кръстосан свързващ кабел; Свързващ кабел
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67; IP 20; (Конектор M12 / RJ45)
Механични данни		
Тегло	[g]	702,5
Материал		TPU / PA
Формиран корпусен материал		PA / TPU
Материал на гайката		цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E12492

Ethernet кабел за свързване

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Електрическо свързване - щекер M12


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: PA; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PVC, зелен, Ø 6,5 mm, ширмован; 2 x 2 x 0,38 mm²

Връзка



Електрическо свързване - щекер RJ45

Конектор: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: TPU

